

**DÉSIGNATION :**  
IMPRIMANTE I5100 600 DPI AVEC LOGI-  
CIEL WORKSTATION SUITE PWID

**RÉFÉRENCE :**  
834203

**UNITÉ DE VENTE :**  
1



## DESCRIPTION :

- Imprimante de bureau - BradyPrinter i5100 600 dpi – Version UK/EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
- L'imprimante industrielle BradyPrinter i5100 offre une combinaison parfaite de performance et d'intelligence. Cette imprimante de bureau peut imprimer plus de 1 200 consommables standard sur 70 matériaux différents ainsi que des consommables personnalisés sur des matériaux personnalisés. Applications types : vaste gamme d'étiquettes de produits couramment utilisées et spécialisées, étiquettes pour composants électroniques et cartes de circuit imprimé, étiquettes de logistique et de suivi de biens, étiquettes d'identification de câbles et composants, et étiquettes pour échantillons de laboratoire.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Matériaux compatibles : Papier thermique direct ; polyester FreezerBondz™ ; manchons en polyoléfine thermorétractables ; manchons en polyfluorure de vinylidène thermorétractables hautes températures ; polyester métallisé, sans métal ; polyester métallisé ; tissu nylon ; papier ; polyester ; mousse en polyéthylène laminée en polyester ; étiquette non adhésive en polyéthylène ; polyimide ; polymère ; polypropylène ; étiquette non adhésive en polypropylène ; polyfluorure de vinyle ; polyester repositionnable ; vinyle auto-protégé ; polyester StainerBondz™ ; polyester antistatique ; polyester métallisé antifraude ; polyester antifraude ; vinyle métallisé infalsifiable ; tissu vinyle ; polyester indicateur d'eau
- Vitesse maximum d'impression : 150.00 mm/s
- Applications : Suivi des biens;Étiquetage de circuits imprimés;Identification générale
- Contenu : Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un câble d'alimentation, un câble USB, le CD du produit contenant le pilote, le manuel d'utilisation en plusieurs langues, le manuel de configuration/paramétrage en anglais et un manuel d'utilisation imprimé en anglais, un support de rouleau RFID, une bobine réceptrice de ruban et la suite Identification de produits et fils de Brady Workstation.
- Garantie : 2 ans