


Imprimante industrielle BradyPrinter i3300

Imprimez n'importe quel panneau ou étiquette avec l'imprimante industrielle BradyPrinter i3300 polyvalente



www.bradyeurope.com/i3300



L'imprimante industrielle BradyPrinter i3300 est une imprimante basée sur PC conviviale et facile à utiliser. Elle peut imprimer un large éventail de panneaux et d'étiquettes, ainsi que des étiquettes prédécoupées, pour l'identification des fils, des produits et en laboratoire.

Imprimez un large éventail de panneaux et d'étiquettes

Vous pouvez imprimer un large éventail de panneaux et d'étiquettes fiables en monochrome sur votre site avec l'imprimante BradyPrinter i3300. Plus de 50 consommables Brady différents sont compatibles avec l'imprimante BradyPrinter i3300. L'imprimante BradyPrinter i3300 peut imprimer les panneaux et étiquettes suivants :

- Étiquettes d'identification de fils et câbles
- Étiquettes d'identification de produits et de laboratoire
- Panneaux d'identification de sécurité et d'installations

Ces consommables peuvent être utilisés aussi bien en intérieur qu'en extérieur et incluent des solutions spéciales, telles que les étiquettes ToughWash et le marquage au sol ToughStripe.

Conçues pour durer

L'imprimante BradyPrinter i3300 imprime sur des étiquettes Brady de qualité industrielle qui ont été conçues pour durer dans des conditions difficiles. Toutes les étiquettes Brady ont été testées conformément aux méthodes d'essai ASTM internationales. Une fiche technique est disponible pour chaque consommable.

Très facile à utiliser

L'imprimante BradyPrinter i3300 permet l'auto-calibrage et la configuration automatique des consommables. Il vous suffira alors de lancer immédiatement l'impression des panneaux et étiquettes dont vous avez besoin. Le changement des consommables se fait facilement et très rapidement grâce aux consommables prêts à l'emploi de l'imprimante et aux rubans encreurs correspondants qui peuvent être changés en moins de 20 secondes. Lorsque l'imprimante est utilisée avec les applications Brady Workstation, de nombreuses options de conception de panneaux et d'étiquettes deviennent disponibles.



Pour en savoir plus sur l'imprimante BradyPrinter i3300, rendez-vous sur :
www.bradyeurope.com/i3300

Caractéristiques de l'imprimante

IMPRIMANTE	
Description	Imprimante industrielle i3300
Capacité de couleur	Monochrome
Vitesse d'impression (mm/s)	101,6
Résolution d'impression (dpi)	300
Mémoire interne	195 Mo
Dim. L x P x L (mm)	240 x 317 x 435
Impression en mode autonome (sans connexion PC)	Périphérique
Poids (kg)	5,30 kg
Garantie	1 an
Calibrage	Automatisé grâce à la technologie Smart Cell
CONSOMMABLE	
Étiquettes continues vs. étiquettes prédécoupées	Bande Continue & Étiquettes Prédécoupées
Label/Media Format	Consommable et ruban fournis séparément
Formats compatibles	B33-, B30C-, B30-, B30EP-
Hauteur min. de l'étiquette (mm)	6,35
Largeur max. de l'étiquette (mm)	107,95
Largeur min. de l'étiquette (mm)	6,35
Largeur min. du liner (mm)	18
Largeur max. du liner (mm)	107,95
Largeur max. d'impression (mm)	101,60
Nb d'étiquettes max. par jour	Pour les étiquettes d'identification de fils et les petites étiquettes OEM : 1 000 étiquettes par jour Pour les étiquettes de sécurité : 600 étiquettes de 50,8 ou 101,6 mm par jour, 300 étiquettes plus grandes par jour Durée d'utilisation recommandée maximale : 8 h/j, 5 j/7 * Le débit est fourni à titre indicatif et ne constitue pas une garantie de performances, il dépend de la taille spécifique de l'étiquette, du texte imprimé et d'autres facteurs.
ECRAN	
Ecran	Ecran tactile LCD couleur
Résolution de l'écran	272 x 480 px
Indicateurs à l'écran	Quantité de consommables restante, Quantité de ruban restante, Identification du ruban et de la référence d'étiquette, WiFi, Etat Ethernet, Message d'erreur, Réception des données
LOGICIELS ET CONNECTIVITE	
Options de connectivité	USB, Ethernet. En option : WiFi (installé en usine)
Compatibilité logiciel	Brady Workstation, pilote Windows pour logiciel tiers
MISE EN CONFORMITE	
Approbations/conformité	UL, cUL, CE, RoHS, RCM, KCC, EAC

Accessoires

Code article	Référence	Description
036612	Squeegee	Raclette d'application
120994	B30-TROLLEY	Valise de transport pour imprimantes BBP3x/S3xxx/i3300
133251	PCK-6	Kit de nettoyage d'imprimante — imprimantes à transfert thermique
142114	B30-WIPER	Boîte de 5 lingettes dépolissantes pour support d'imprimante BBP30/S3000/BBP31/S3100/BBP33/i3300
142116	B30-CCT	Outil de nettoyage du massicot pour imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, S3000, S3100 et i3300
999834	Supplies Carrying Case	Valise de transport des consommables

Imprimante

Code article	Référence	Description
149554	i3300-300-C-EU-WF	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version EU
241125	i3300-300-C-EU-W-PWID	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
241119	i3300-300-C-EU-W-SFIDS	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
241131	i3300-300-C-EU-W-LABS	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
149556	i3300-300-C-UK-WF	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version UK
241127	i3300-300-C-UK-W-PWID	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version UK avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
241121	i3300-300-C-UK-W-SFIDS	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version UK avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
241133	i3300-300-C-UK-W-LABS	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version UK avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
149552	i3300-300-C-US-WF	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version US
241123	i3300-300-C-US-W-PWID	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version US avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
241117	i3300-300-C-US-W-SFIDS	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version US avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
241129	i3300-300-C-US-W-LABS	Imprimante industrielle i3300 avec Wi-Fi — Version US avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
149553	i3300-300-C-EU	Imprimante industrielle i3300 — Version EU
241124	i3300-300-C-EU-W-PWID	Imprimante industrielle i3300 — Version EU avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
241118	i3300-300-C-EU-SFIDS	Imprimante industrielle i3300 — Version EU avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
241130	i3300-300-C-EU-LABS	Imprimante industrielle i3300 — Version EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
149555	i3300-300-C-UK	Imprimante industrielle i3300 — Version UK
241126	i3300-300-C-UK-W-PWID	Imprimante industrielle i3300 — Version UK avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
241120	i3300-300-C-UK-SFIDS	Imprimante industrielle i3300 — Version UK avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
241132	i3300-300-C-UK-LABS	Imprimante industrielle i3300 — Version UK avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
149551	i3300-300-C-US	Imprimante industrielle i3300 — Version US
241122	i3300-300-C-US-W-PWID	Imprimante industrielle i3300 — Version US avec suite Identification de produits et fils de Brady Workstation
241116	i3300-300-C-US-SFIDS	Imprimante industrielle i3300 — Version US avec suite Identification de sécurité et d'installations de Brady Workstation
241128	i3300-300-C-US-LABS	Imprimante industrielle i3300 — Version US avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation

Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un câble d'alimentation, la suite Conception de base de Brady Workstation, un câble USB, le CD du produit contenant le manuel, un kit de nettoyage et un guide de démarrage rapide (imprimé).



Cette suite de base est fournie avec chaque imprimante. Il vous suffit de la télécharger. Workstation.BradyID.com/Free



Garantissez la sécurité et la conformité de votre installation en créant des panneaux, des étiquettes et des marqueurs de tuyauterie personnalisés ainsi que des consignes de sécurité visuelles. Workstation.BradyID.com/SafetyAndFacility



Identifiez rapidement vos produits et fils à l'aide d'étiquettes de texte ou illustrées personnalisées, en utilisant des données sérialisées ou importées. Workstation.BradyID.com/ProductandWire