

**DÉSIGNATION :**

IMPRIMANTE i5100 300DPI AVEC LOGICIEL BWS SUITE LABS i5100-300-EU-LABS

**RÉFÉRENCE :**

834671

**UNITÉ DE VENTE :**

1



**DESCRIPTION :**

- Imprimante de bureau - BradyPrinter i5100 300 dpi – Version UK/EU avec suite Identification en laboratoire de Brady Workstation
- L'imprimante industrielle BradyPrinter i5100 offre une combinaison parfaite de performance et d'intelligence. Cette imprimante de bureau peut imprimer plus de 1 200 consommables standard sur 70 matériaux différents ainsi que des consommables personnalisés sur des matériaux personnalisés. Applications types : vaste gamme d'étiquettes de produits couramment utilisées et spécialisées, étiquettes pour composants électroniques et circuits imprimés, étiquettes de logistique et de suivi de biens, étiquettes d'identification de câbles et composants, et étiquettes pour échantillons de laboratoire. Cette imprimante est fournie avec la suite logicielle Identification en laboratoire de Brady Workstation, vous permettant de commencer immédiatement à concevoir des étiquettes professionnelles. Cette suite combine des applications fréquemment utilisées pour créer des étiquettes d'identification pour laboratoires.

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**

- Technologie d'impression : Transfert thermique
- Matériaux compatibles : Papier thermique direct, polyester FreezerBondz™, manchons thermorétractables en polyoléfine, manchons thermorétractables hautes températures en polyfluorure de vinylidène, polyester métallisé sans métal, polyester métallisé, tissu nylon, papier, polyester, mousse en polyéthylène laminée en polyester, étiquette non adhésive en polyéthylène, polyimide, polymère, polypropylène, étiquette non adhésive en polypropylène, polyfluorure de vinyle, polyester amovible, polyester repositionnable, vinyle auto-protégé, polyester StainerBondz™, polyester antistatique, polyester métallisé anti-fraude, polyester anti-fraude, vinyle métallisé infalsifiable, tissu vinyle, polyester indicateur d'eau
- Vitesse maximum d'impression : 150.00 mm/s
- Applications : Suivi des biens;Étiquetage de circuits imprimés;Identification générale
- Contenu : Cette imprimante est fournie dans une boîte en carton. Elle est livrée avec un câble d'alimentation, un câble USB, le CD du produit contenant le pilote, le manuel d'utilisation en plusieurs langues, le manuel de configuration/paramétrage en anglais et un manuel d'utilisation imprimé en anglais, un support de rouleau RFID, une bobine réceptrice de ruban et la suite Identification en laboratoire de Brady Workstation.
- Garantie : Non renseigné