



HETTICH BENELUX  
SYSTÈMES  
D'ASPIRATION

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

DOMINIQUE DUTREUIL SAS




ENGINEERED  
FOR YOU

## Qualité, innovation et service

**H**ettich Benelux développe notre conscience écologique et produit des appareils de laboratoire en sur les certifications. Non seulement l'innovation, n'est pas le seul élément important mais aussi l'entretien de votre équipement placé en de bon-tamment sur nos produits, sur les éléments de qualité A, sur

## SYSTEMES D'ASPIRATION



### Grand confort d'utilisation

Systèmes de fermeture rapide en série pour un prélèvement des bouteilles plus rapide.

Aucune surface au sol nécessaire pour le support de l'appareil.

### Gain de place

Embroûts d'aspiration pour toutes les applications avec adaptateurs Luer-Lock.

### Diversité d'applications

Réglage du vide individuel avec contrôle de niveau.

### Aspiration sûre

## Systèmes d'aspiration multifonction AA 02 / 04



### Composants

Pompe à vide à membrane (17 l/d'air/min, 100 mbar abs.)

Bouteille de 2 l ou 4 l avec systèmes de raccord rapide, filtre, système d'aération et tuyau en silicone de 3 m

Poignée

Dimensions : 170 x 220 x 155 mm

Puissance élec. : 100 W

Raccordement élec. : 115/230 V, 50/60 Hz

### Article n°

Description de l'article

981323101 Système d'aspiration AA 02 avec bouteille de 2 l

981323001 Système d'aspiration AA 04 avec bouteille de 4 l

- **Vitesse d'aspiration élevée et vide limite important**
- **Raccords Luer-Lock standard**

## Systèmes d'aspiration multifonction AA 24



En série pour 2 utilisateurs - Composants AA 24

Pompe à vide à membrane (17 l/d'air/min, 100 mbar abs.)

Bouteille de 4 l avec systèmes de raccord rapide, filtre, système d'aération et tuyau en silicone de 3 m

2 poignées

Connecteur en Y

Dimensions : 170 x 220 x 155 mm

Puissance élec. : 100 W

Raccordement élec. : 115/230 V, 50/60 Hz


### Article n°

Description de l'article

981323201 Système d'aspiration AA 24 avec bouteille de 4 l, 2 poignées

- **Pompe à vide automatique**
- **Deux utilisateurs, un seul prix**

### Systèmes d'aspiration standard AC 02 / 04



25 l/min  
(Air)

250 mbar  
abs.

#### Composants

Pompe à vide à membrane (25 l d'air/min, 250 mbar abs.)

Bouteille de 2 l ou 4 l avec systèmes de raccord rapide, filtre, système d'aération et tuyau en silicone de 3 m

Dimensions : 170 x 220 x 155 mm

Puissance élec. : 100 W

Raccordement élec. : 115/230 V, 50/60 Hz

#### Article n°

981423101 Système d'aspiration AC 02 avec bouteille de 2 l

981423001 Système d'aspiration AC 04 avec bouteille de 4 l

- **Confort d'utilisation : systèmes de fermeture rapide**
- **Gain de place : aucune surface nécessaire pour le support de l'appareil**

### Systèmes d'aspiration compacts AZ 02 / 04



8 l/min  
(Air)

700 mbar  
abs.

#### Composants

Pompe à vide à membrane (8 l d'air/min, 700 mbar abs.)

Bouteille de 2 l ou 4 l avec systèmes de raccord rapide, filtre, système d'aération et tuyau en silicone de 3 m

Dimensions de pompe : 75 x 170 x 60 mm

Puissance élec. : 15 W

Raccordement élec. : 115/230 V, 50/60 Hz

#### Article n°

981523101 Système d'aspiration AZ 02 avec bouteille de 2 l

981523001 Système d'aspiration AZ 04 avec bouteille de 4 l

- **Pompe à vide à membrane (8 l d'air/min, 700 mbar abs.)**
- **Bouteille de 2 l ou 4 l avec systèmes de raccord rapide, filtre, système d'aération et tuyau en silicone de 3 m**

### Dispositifs d'aspiration AE et AK pour un raccord de vide à disposition dans le laboratoire



#### Composants du dispositif simple

Bouteille de 2 l ou 4 l avec systèmes de raccord rapide, filtre, système d'aération et tuyau en silicone de 3 m

#### Composants du dispositif confort

Bouteille de 2 l ou 4 l avec systèmes de raccord rapide, filtre, système d'aération et tuyau en silicone de 3m

Porte-bouteilles

Poignée

#### Article n°

800015400 Système d'aspiration AE 02 avec bouteille de 2 l


800015500 Système d'aspiration AE 04 avec bouteille de 4 l

800014800 Système d'aspiration AK 02 avec bouteille de 2 l

800014900 Système d'aspiration AK 04 avec bouteille de 4 l

- **Également sans pompe pour un confort optimal**
- **Raccordement simple au système de vide existant**

Utilisez des systèmes d'aspiration automatiques sur 4 postes de travail maximum et réduisez ainsi le coût par utilisateur



Pièce à main et adaptateurs d'aspiration




Pièce à main avec contrôle de flux à utiliser sur une pipette Pasteur et adaptateurs

**Article n°**  
800013200




Adaptateur coudé (90°)

**Article n°**  
100210057



Râteau en acier inoxydable  
8 canules

**Article n°**  
100210059



Râteau en acier inoxydable  
4 canules

**Article n°**  
100210060

Bouteilles et autres accessoires pour système d'aspiration

Autres adaptateurs	
Article n°	Description de l'article
100210058	Adaptateur en plastique pour pipettes Pasteur et râteau 8 canules
800018700	Adaptateur en acier inoxydable avec râteau en plastique 8 canules
800015600	Râteau d'aspiration en plastique 8 canules
800013600	Adaptateur pour embouts de pipettes
800018300	Adaptateur en acier inoxydable de 60 mm pour 1 canule
800018400	Adaptateur en acier inoxydable de 150 mm pour 1 canule
800018500	Adaptateur en acier inoxydable de 200 mm pour 1 canule



## Bouteilles et autres accessoires pour système d'aspiration



Article n°	Description de l'article
800014600	Bouteille de rechange de 2 l avec bouchon à visser et systèmes de raccord rapide
800014700	Bouteille de rechange de 4 l avec bouchon à visser et systèmes de raccord rapide
800014550	Capteur de niveau pour système d'aspiration 2 l
800014450	Capteur de niveau pour système d'aspiration 4 l
800010102	Porte-bouteilles sécurisé pour bouteille de 2 litres
800010202	Porte-bouteilles sécurisé pour bouteille de 4 litres
800014400	Bouchon à visser pour bouteille PP de 2 l avec systèmes de raccord rapide
800014500	Bouchon à visser pour bouteille PP de 4 l avec systèmes de raccord rapide
1 0021 0028	Connecteur de flexible coudé pour le raccordement du flexible aux systèmes de raccord rapide
800015600	Filter de sécurité, lots de 3, pour protéger la pompe des fluides
800015900	Connecteur en Y pour le raccordement de plusieurs pièces à main ou bouteilles
800050700	Support de poignée pour la pose sécurisée de la pièce à main
800014000	Pédale pour allumer et éteindre la pompe
800015300	Pompe à vide de rechange AP 04, 700 mbar


Article n°	Description de l'article
800015000	Pompe à vide de rechange AP 15, 250 mbar, le support de bouteille représenté est facultatif.
800015100	Pompe à vide de rechange AP 30, 100 mbar, le support de bouteille automatique représenté est facultatif.

Article n°	Kit pays
980000101	Kit pays Europe
980000201	Kit pays Suisse
980000301	Kit pays Royaume-Uni

**Hettich**  
**BENELUX**  
**LABORATORY EQUIPMENT**

Engineered for you

Your Hettich Benelux partner



Member of SEDEX

Hettich Benelux B.V. | De Aaldor 9 | 4191 PC Geldermalsen | The Netherlands  
[www.hettichbenelux.com](http://www.hettichbenelux.com) | +31 (0)88 221 99 00 | [info@hettichbenelux.com](mailto:info@hettichbenelux.com)

@HettichBenelux Hettich Benelux