

## Gamme Analogique

Avec indicateur LED de la température de chauffe et de la vitesse d'agitation



Interface analogique pour agitateur magnétique chauffant

## Gamme Numérique

A affichage numérique constant de la température de chauffe et à indicateur LED de la vitesse d'agitation



Interface à affichage numérique et à indicateur LED pour agitateur magnétique chauffant

## Gamme Premium

Avec écran LCD technologie TFT et minuterie intégrée pour un contrôle précis de la température et de l'agitation



Interface premium à affichage numérique pour agitateur magnétique chauffant

## Caractéristiques techniques

Paramètres	Analogique	Numérique	Premium
Type de modèle	Plaque chauffante, agitateur magnétique, agitateur magnétique chauffant	Plaque chauffante, agitateur magnétique chauffant	
Matériau de la plaque	Céramique ou aluminium avec revêtement céramique		
Dimensions de la plaque	150 x 150mm		
Affichage	Analogique LED de la température et de la vitesse d'agitation	Numérique de la température et de l'affichage LED de la vitesse d'agitation	Numérique TFT en couleur de la température et de la vitesse d'agitation
Témoin lumineux de réglage	Témoin lumineux de réglage - Non - Indicateur de l'échelle numérique		
Sortie pour sonde de température	Contrôleur de température de contact SGT1	Contrôleur de température de contact SGT1	Sonde de température P100
Programmable	Non	Non	Programmable, avec minuterie intégrée
Choix de couleur	Blanc, Noir, Bleu	Blanc, Noir, Bleu	Blanc, Noir, Bleu, Rose, Argent, Mandarin, Rouge, Ultraviolet
Surface de chauffe	150 x 150mm Aluminium, 120 x 120mm Céramique		
Distance de chauffe	700W Aluminium, 600W Céramique		
Temp. max. de la plaque	325°C Aluminium, 450°C Céramique		
Vitesse d'agitation	50 - 2000/min		
Capacité maximale d'agitation	15L		
Dimensions (h x l x P)	180 x 300 x 50mm		
Alimentation électrique	Agitateurs magnétiques 115-230V, 50/60Hz Plaques chauffantes et agitateurs magnétiques chauffants 115V ou 230V, 50/60Hz		

\*vendu séparément



## À propos de Cole-Parmer

Cole-Parmer est une société à but lucratif spécialisée dans la conception, la commercialisation et de produits de laboratoire destinés à la manipulation des fluides, aux tests et mesures et aux laboratoires. Nos équipements sont plus à domicile, notamment dans les domaines de la mesure et du contrôle de température, de la spectroscopie, de la manipulation des fluides, de la préparation et manipulation des échantillons et de la chromatographie. Notre portefeuille de produits comprend des produits pour les applications de laboratoire telles que les équipements de la Cole-Parmer, Dig-Dens®, Dig-Dens®, Environmental Express®, Imarex®, JMW®, Knauf®, Masterflex®, Orion®, PCHer®, Sauer®, TechPro®, TELOS®, Tracer® ou Vialtek®, et nous sommes également partenaires des principaux fournisseurs du secteur.

## Nous contacter

### UK

T: +44 (0) 1481 322279  
E: info@coleparmer.co.uk

1 Dorr Court, Anzleside Road,  
Chalfont Business Park, St Nicolas,  
Chalfont St Giles, Bucks HP8 9BX

©2019 Cole-Parmer Scientific, Experts, LLC. Tous droits réservés. Révisé le 04/2019. Cole-Parmer.com/fr/contacts pour obtenir le détail des produits commerciaux obtenus par Cole-Parmer. Tous les autres marques commerciales, les marques de service, noms commerciaux ou autres logos de tiers sont utilisés à titre de référence.

### Germany

T: +49 (0) 9377 92930  
E: info@coleparmer.de

France  
T: +33 (0) 1486 37800  
E: cparmer@coleparmer.com

## ColeParmer.fr

### Italy

T: +39 (0) 1312 85613  
E: info@coleparmer.com

### USA

T: +1 847 549 7000  
E: info@coleparmer.com

stuart

Agitateurs Magnétiques  
Plaques Chauffantes  
Agitateurs Magnétiques Chauffants



Cole-Parmer  
SCIENTIFIC EXPERTS

## Votre configuration



Vous choisissez

Type de modèle – Interface – Surface – Couleur

**stuart**

## Notre fabrication



Céramique ou aluminium  
avec revêtement céramique

Compatible avec une sonde  
de température\*

Témoin lumineux de chaleur  
+ Hot - (indépendant de  
l'alimentation secteur)

Traitement antibactérien  
exclusif BioCote®

Interface en verre trempé  
résistant aux agents corrosifs

Nous assemblons pour vous

Votre agitateur magnétique chauffant totalement personnalisé

## Résolument différent



\*Modèles Analogiques et Numériques uniquement disponibles en : Blanc, noir et bleu.

\*Consulter les caractéristiques techniques pour obtenir de plus amples informations