


FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Référence | 845017 |
| Désignation | Collecteur Microsart à 3 branches |



Description :

- ✓ Rampe Microsart® 3 postes pour consommables Microsart®, interconnectable
- ✓ Ventilation stérile dans les applications critiques pour un risque réduit de contamination secondaire
- ✓ Connecteurs à raccords rapides pour un raccordement rapide des tuyaux et de 2 rampes entre elles
- ✓ Hauteur du poste de travail réduite pour une meilleure ergonomie sous flux laminaire
- ✓ En acier inoxydable
- ✓ Complètement autoclavable sans démontage

Caractéristiques techniques :

- ✓ Dimensions (Lxlxh) : 48,5 x 14 x 12,5 cm
- ✓ Poids : 2,60 kg
- ✓ Rampe et supports de base : Acier inoxydable 316L
- ✓ Robinets : Monel
- ✓ Joints toriques et pieds : silicone

Unité de vente :

1 Collecteur