

852100



- **Stérilisables par Autoclave 121°C - 20min**
- **Antibuée**
- **Confortable, adaptée aux porteurs de lunettes de vue**
- **Fixation Aseptique aisément ajustable**

Caractéristiques

Il s'agit de lunettes masques destinées à être utilisées dans des pièces à contamination contrôlée voire stériles telles que les salles propres A, B, C & D et travaillant dans des conditions aseptiques.

Conformes à la révision de l'annexe 1 des BPF.

Parfaitement stérilisables par autoclave (40 cycles), elles sont destinées aux industries chimiques, pharmaceutiques, électroniques ou pharmacies hospitalières.

Données techniques

Parameter	Results	Remarks
Puissance de réfraction (oculaires montés et non montés couvrant les deux yeux)	PASS	Optical Class 1
Qualité du matériau et de la surface	PASS	---
Robustesse accrue (Type : Lunettes)	PASS (55±2'C) PASS (-5±2'C)	5.1m/s 22mm 43g Chute de la balle 1.3m
Stabilité à température élevée	PASS	---
Protection contre les rayonnements optiques	VLT: 88-90%	UV 295 nm
Protection contre les particules à grande vitesse (Type : Lunettes)	PASS	Impact à énergie moyenne (B) 120 m.s ~400 ips Boule de 6 mm de diamètre de 0,86 g
Résistance à la buée des oculaires	PASS	Marquage "N" requis ≥8 (s)

Descriptif

Ces lunettes sont conçues pour résister à de multiples stérilisations en autoclave sans altérations perceptibles. **Stérilisable en autoclave vapeur**. L'oculaire, le cadre et la bande peuvent supporter 40 cycles d'autoclave dans les conditions 121°C, 110kPa, 20min.

La conception soignée permet une utilisation de longue durée et une transpiration minimale, offrant un large champ de vision et une utilisation avec toutes les lunettes de vue.

Le cadre est en caoutchouc thermoplastique, ce qui le rend stable même en cas de stérilisation multiple

Bracelet en silicone de 11,8 mm de large avec une longueur de bracelet réglable de 2mm d'épaisseur à l'aide d'un clip en polycarbonate

Large champ de vision panoramique en polycarbonate résistant aux chocs, lentille antibuée de qualité supérieure

Ventilation indirecte sur le dessus des lunettes pour se protéger des éclaboussures de produits chimiques

Compatible avec la plupart des lunettes de vue

Dutscher code	Supplier code	Conditionnement de l'Unité de vente	Unité de Vente	Sachets/ carton
---------------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

852100	G-AC-AF-H	Masque de protection oculaire antibuée AUTOCLAVABLE	La paire	50
--------	-----------	---	----------	----