

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	861020B
<b>Désignation</b>	Agitateur va et vient



### Description :

- ✓ Agitateur va et vient SL-0330-PRO
- ✓ Deux écrans LCD pour affichage du temps et de la vitesse
- ✓ Charge max : 7.5kg
- ✓ Amplitude : 10mm
- ✓ Vitesse : de 100 à 350 tours/minute
- ✓ Temps d'agitation réglable de 1min à 19h59min
- ✓ Berceau avec 4 barres de sécurité (30 x 30cm) inclus

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Poids : 13.5kg
- ✓ Dimensions : 370 x 420 x 100 mm
- ✓ Connexion RS232
- ✓ Alimentation : 230 V

### Unité de vente :

1 agitateur va et vient