

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	861067B
<b>Désignation</b>	Agitateur magnétique



### Description :

- ✓ Agitateur magnétique ultra-plat FlatSpin
- ✓ Capacité d'agitation : 0,8 l
- ✓ Vitesse : 15 - 1500 rpm
- ✓ Plaque (matériau / dimensions) : ABS / 90 x 90 mm
- ✓ Dimensions externes (l x p x h) : 175 x 120 x 15 mm
- ✓ Poids : 0,3 kg
- ✓ Température de travail admissible : 5 - 40 °C
- ✓ Humidité relative admissible : 80 %
- ✓ Type de protection : IP 65
- ✓ Alimentation (W /V/Hz) : 5/100-240/50-60

### Unité de vente :

1 Goupillon