



Biosigma s.r.l.

a Dominique Dutscher Company

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail info@biosigmaeu.com | http://www.biosigma.com |

M521D

Aggiornamento

16/03/2015

SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

CARD IN POLISTIROLO ANTIURTO PER TEST RAPIDI

HOUSING CASSETTES IN POLYSTYRENE SHOCKPROOF FOR RAPID TEST



Fabbricante	BIOSIGMA SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	BSD310 PER STRISCE DA 5 MM FOR 5 MM STRIPS	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLISTIROLO ANTIURTO / POLYSTYRENE SHOCKPROOF	Raw material – container
Temperature tollerate	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range
Colore	BIANCO / WHITE	Colour
Dimensioni (mm)	83 x 19	Dimensions (mm)
Spessore (mm)	4,9	Thickness (mm)
Finestra di lettura (mm)	16 x 4,8	Reading window (mm)
Pozzetto deposito campione (mm)	Ø 4,3	Specimen well (mm)
Validità del prodotto	10 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	3.000	Quantity (pcs):



Fabbricante	BIOSIGMA SRL	Manufacturer
CODICE del Fabbricante	BSD335 PER STRISCE DA 3,9 MM FOR 3,9 MM STRIPS	Manufacturer ITEM CODE
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	Microbiological status
Materiale impiegato contenitore	POLISTIROLO ANTIURTO / POLYSTYRENE SHOCKPROOF	Raw material – container
Temperature tollerate	MIN -50°C MAX +75°C	Temperature range
Colore	BIANCO / WHITE	Colour
Dimensioni (mm)	80 x 20	Dimensions (mm)
Spessore (mm)	4,8	Thickness (mm)
Finestra di lettura (mm)	12,7 x 4,8	Reading window (mm)
Pozzetto deposito campione (mm)	6,2 x 3,5	Specimen well (mm)
Validità del prodotto	10 ANNI / YEARS	Shelf life
Quantità (pz):	2.000	Quantity (pcs):



**Biosigma s.r.l.**

**a Dominique Dutscher Company**

Via Valletta, 6 | 30010 Cantarana di Cona (VE), Italy | Tel. ++39 0426 302224 (r.a.) |

Fax ++39 0426 302228 | SMS ++39 348 4077376 |

E-mail [info@biosigmaeu.com](mailto:info@biosigmaeu.com) | <http://www.biosigma.com> |

**M521D**

Aggiornamento

16/03/2015

---

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO - TECHNICAL DATA SHEET

---

### DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

Il dispositivo in oggetto NON è soggetto a certificazione CE.

Product NOT subject to CE marking.

### AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I. e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue