

## Caractéristiques générales


Entièrement réalisé en acier inoxydable 304 RB, désignation européenne X5CrNi 18/10, finition poli brillant. Grande stabilité, entretien aisé.

Plateaux emboutis à bords tombés épaisseur 12/10<sup>ème</sup> - piétement tube  $\varnothing$  25 mm, 2 poignées de poussée. **Livré démonté**

Charge maximale : 60 kg répartis sur les plateaux.



Réf. **441**



## Déplacement

4 Roues  $\varnothing$  75 mm, monture acier zingué, avec galets pare-chocs caoutchouc gris, annulaires  $\varnothing$  95 mm.

## Dimensions

Hauteur totale : 945 mm  
Longueur hors tout : 704 mm  
Largeur hors tout : 500 mm.  
Plateaux : 600 x 430 mm  
Hauteur des plateaux par rapport au sol : 300 et 820 mm

Réf. **445**, version avec galeries



Possibilité de roues antistatiques (AS) et / ou 2 roues à frein (F) en option.

