


OF302-25M

Compresseur sans huile à piston oscillant en caisson insonorisant

Modèle		OF302-25M
Tension	V	1x230
Fréquence	Hz	50 ²⁾
Moteur	CV	0.60
	kW	0.44
Volume d'air aspiré	l/min	108
Débit d'air à 5 bar	l/min	48
Débit d'air à 8 bar	l/min	38
Pression maxi 1)	bar	8
Intensité maxi	A	3.4
Volume réservoir	litres	25
Poids	kg	78
Niveau sonore	dB(A)/1m	47
Protection thermique		Oui
Fonctionnement en charge		100%



Dimensions (l x p x h) : 720 x 460 x 860 mm

- 1) Pression supérieure disponible sur demande
- 2) fonctionnement possible en 50 et 60Hz

Caractéristiques techniques modifiables sans préavis

JUN-AIR 

AVANTAGES:

- très silencieux
- fonctionnement 100% sans huile
- grande fiabilité (pas de maintenance sur les organes mécaniques avant 8000 heures de fonctionnement à 8 bar)
- livré avec filtre 5µm, régulateur, purge automatique et flacon de condensats
- commandes regroupées en façade
- 4 roulettes pour une intégration aisée
- panneaux sur charnières à ouverture rapide pour une maintenance aisée
- garantie moteur et accessoires 2 ans
- réservoir avec revêtement interne anti-corrosion garanti 5 ans
- autres versions:
 - haute pression 12 bar (OF322)
 - avec sécheur d'air à adsorption
- filtration 0.01µm en accessoire
- service disponible dans le monde entier