

WL-ME-00

Manchette de protection chimique - Type PB 6B
 Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Matériau étanche aux projections liquides et non pelucheux afin d'éviter les contaminations en zone contrôlée.
- Élastiques entunnelés avec une couture bordée permettant une protection accrue du poignet et limitant la contamination de l'environnement.
- Matière traitée antistatique sur les 2 faces facilitant la dissipation des charges électrostatiques.
- Passe pouce élastiqué pour un excellent maintien.
- Longueur 50 cm



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : **Manchette Weepro**
 Type de produit : Type PB 6B
 Matière : Film microporeux
 Grammage : 63 g/m²
 Confection : Manchette avec élastique aux deux extrémités
 Passe Pouce élastiqué
 Coutures : Surjettées 4 fils
 Couleur : Blanc
 Quantité / carton : 10 sachets de 20 manchettes
 Origine : Chine

CERTIFICATIONS & NORMES

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatifs aux Equipements de Protection Individuelle
- Fabriqué sous un système certifié ISO 9001

PROPRIETES PHYSIQUES DE LA MATIERE		
Tests	Méthode de test	Classe
Résistance à l'abrasion	EN 530	Classe 1/6
Résistance à la flexion	ISO 7854 B	Classe 4/6
Résistance à la déchirure	ISO 9073-4	Classe 2/6
Résistance à la traction	ISO 13934-1	Classe 1/6
Résistance à la perforation	EN 863	Classe 1/6
Résistance des coutures	EN ISO 13935-2	Classe 3/6

RESISTANCE DE LA MATIERE A LA PENETRATION DE LIQUIDE EN ISO 6530

Produits chimiques testés	Pénétration	Répulsion
Acide sulfurique 30%	Classe 3/3	Classe 3/3
Hydroxyde de sodium 10%	Classe 3/3	Classe 3/3
O-Xylène	Classe 3/3	Classe 2/3
Butan-1-ol	Classe 3/3	Classe 3/3

RESISTANCE DE LA MATIERE A LA PENETRATION D'AGENTS INFECTIEUX EN 14126

Résistance à la pénétration par des liquides contaminés sous pression hydrostatique ISO 16604 / ISO 16603	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des liquides contaminés EN ISO 22610	Classe 6/6
Résistance à la pénétration par des aérosols liquides contaminés EN ISO 22611	Classe 3/3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées ISO 22612	Classe 3/3

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut (kg)	QTE/ palette
WL-ME-00	520 x 250 x 220	4,5	50

Caractéristiques Sachet

Packaging
10 sachets x 20 unités

Codes EAN

Article	Carton
WL-ME-00	3 701 012 801 322