

## PLW 7111 [S-1009]

Laveur de laboratoire SlimLine à chauffage électrique, séchage à air chaud  
vidange, condensateur, adoucisseur, réservoir, imprimante, capteur conductivité



- Rendement/charge 192 verrerie col étroit ou 98 pipettes – 241 l 241 l vol. utile
- Flexible et facile – EasyLoad avec niveaux flexibles
- Efficace – pompage performant avec la pompe à vitesse variable
- Grande capacité – Traitement de flacons jusqu'à 50 l

Code EAN: 4002516465768 / Numéro de matériel: 11875410 /  
Ancien Numéro de matériel: 62711114NWE

### Design et modèle

Modèle	Appareil posable à une porte, porte rabattable en verre
Type de chauffage	Électrique
Vue de devant/Vue de dos	Inox
Parois latérales	Inox
Installation unique ou en linéaire	•
Forme étroite	•
Nombre de niveaux de lavage	3
Chargement et déchargement ergonomiques par rails télescopiques	•
Verrouillage de porte électrique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•

### Application

Convient aux laboratoires	•
Convient aux applications industrielles	•

### Capacité

Verrerie à col étroit par charge [nombre]	192
Flacons de laboratoire par charge [nombre]	108
Pipettes par charge [nombre]	98

### Performances

Pompe de circulation, Qmax en l/min.	750
Volume utile de la cuve en l	241

### Commande

Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Écran couleur Fulltouch
Possibilité de programmation	Programmation libre
Programmes [nombre]	23
Emplacements libres de programme [nombre]	20
Détection en cas de panne de programme	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•

### Raccordement électr. standard

Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,40
Puissance totale de raccordement en kW	10,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	4,00

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Eau déminéralisée [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	100-600
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	0,70
Pompe de vidange [DN]	25
Vanne de vidange [DN]	38

PLW 7111 [S-1009]

Laveur de laboratoire SlimLine à chauffage électrique, séchage à air chaud  
vidange, condensateur, adoucisseur, réservoir, imprimante, capteur conductivité



Code EAN: 4002516465768 / Numéro de matériel: 11875410 /  
Ancien Numéro de matériel: 62711114NWE

<b>Dispositif de séchage</b>	
Type de chauffage du dispositif de séchage	Électrique
Puissance de ventilation en m³/h	130
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-60
Classe de filtre Hepa	H14
Classe de filtration du filtre HEPA (DIN EN 1822) en %	99,99
Puissance de chauffe électrique en kW	4,00
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1965
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	702
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2110
Dimension extérieure, largeur brute en mm	945
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	840
Cuve, hauteur en mm	717
Cuve, largeur en mm	570
Cuve, profondeur en mm	590
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net en kg	251
Poids brut en kg	260
Charge au sol maximale en N/m²	680
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage selon DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	0,80
<b>Programmes</b>	
Désinfection thermique	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Plastiques	•
<b>Équipement</b>	
2 pompes de dosage à membrane intégrées pour produits liquides	•
Pompes de dosage intégrées supplémentaires	2
Réservoir chauffé pour le préchauffage de l'eau déminéralisée	•
Contrôle du volume de dosage	•
Contrôle de conductance	•
Interface pour la traçabilité	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Support de charge – couplage direct	•
Séchage à air chaud intégré	•
Service Cloud Miele	•
Imprimante intégrée pour la traçabilité	•
EasyLoad	•
Possibilité de réglage pour les produits chimiques (3 x 5 l)	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L), électropoli	•
Socle à roulettes SlimLine	•
Pompe à vitesse variable	•
Éclairage de chambre multicolore	•
Paniers de forme modulaire	•
Éclairage de chambre	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface Ethernet	•

PLW 7111 [S-1009]

Laveur de laboratoire SlimLine à chauffage électrique, séchage à air chaud  
vidange, condensateur, adoucisseur, réservoir, imprimante, capteur conductivité

DOMINIQUE DUTSCHER SAS