

PLW 7111 [B-1002]

Laveur de laboratoire SlimLine avec chauffage électrique
pompe de vidange, condensateur, adoucissement.



- Rendement/charge 192 verrerie col étroit ou 98 pipettes – 241 l 241 l vol. utile
- Flexible et facile – EasyLoad avec niveaux flexibles
- Efficace – pompage performant avec la pompe à vitesse variable
- Grande capacité – Traitement de flacons jusqu'à 50 l

Code EAN: 8051520001550 / Numéro de matériel: 11875470 /
Ancien Numéro de matériel: 62711116NWE

Design et modèle	
Modèle	Appareil posable à une porte, porte rabattable en verre
Type de chauffage	Électrique
Vue de devant/Vue de dos	Inox
Parois latérales	Inox
Installation unique ou en linéaire	•
Forme étroite	•
Nombre de niveaux de lavage	3
Chargement et déchargement ergonomiques par rails télescopiques	•
Verrouillage de porte électrique	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux laboratoires	•
Convient aux applications industrielles	•
Capacité	
Verrerie à col étroit par charge [nombre]	192
Flacons de laboratoire par charge [nombre]	108
Pipettes par charge [nombre]	98
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	750
Volume utile de la cuve en l	241
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Écran couleur Fulltouch
Possibilité de programmation	Programmation libre
Programmes [nombre]	23
Emplacements libres de programme [nombre]	20
Détection en cas de panne de programme	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,40
Puissance totale de raccordement en kW	10,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	4,00
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Eau déminéralisée [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	100-600
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	0,70
Pompe de vidange [DN]	25
Vanne de vidange [DN]	38

PLW 7111 [B-1002]

Laveur de laboratoire SlimLine avec chauffage électrique
pompe de vidange, condensateur, adoucissement.



Code EAN: 8051520001550 / Numéro de matériel: 11875470 /
Ancien Numéro de matériel: 62711116NWE

Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1965
Dimension extérieure, largeur nette en mm	650
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	702
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	2110
Dimension extérieure, largeur brute en mm	945
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	840
Cuve, hauteur en mm	717
Cuve, largeur en mm	570
Cuve, profondeur en mm	590
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net en kg	251
Poids brut en kg	260
Charge au sol maximale en N/m ²	680
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage selon DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	0,80
Programmes	
Désinfection thermique	•
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Plastiques	•
Équipement	
2 pompes de dosage à membrane intégrées pour produits liquides	•
Pompes de dosage intégrées supplémentaires	2
Contrôle du volume de dosage	•
Interface pour la traçabilité	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Support de charge – couplage direct	•
Service Cloud Miele	•
EasyLoad	•
Possibilité de réglage pour les produits chimiques (3 x 5 l)	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L), électropoli	•
Socle à roulettes SlimLine	•
Pompe à vitesse variable	•
Éclairage de chambre multicolore	•
Paniers de forme modulaire	•
Éclairage de chambre	•
Possibilités de raccordement	
Interface Ethernet	•
Interface USB	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
Normes, labels et marquages	
CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Directive machines 2006/42/CE	•