

Désignation

- DENSIMETRE EN POLYCARBONATE 1000 - 1180g/l

Référence

- 947725

Unité de vente

1 Densimètre

Description

- Hydromètre en plastique incassable P Bel-Art, H-B DURAC 1.000/1.180
- Polycarbonate incassable : protection contre la contamination
- Fabriqués en polycarbonate de qualité optique, ces hydromètres simples sont idéaux pour les environnements où les risques de manipulation brutale ou de contamination sont importants, comme dans les industries agroalimentaires. Durable et incassable
- Échelle noire facile à lire sur fond jaune pour un confort visuel optimal
- Longueur : 300 mm
- Lest sans plomb
- Numéro de série individuel
- Standardisation en température : 15 °C
- Contenu de l'emballage : déclaration de précision multilingue (anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol) attestant d'une précision traçable au NIST
- Fabriqué aux États-Unis
- Remarque : L'utilisation d'hydromètres en polycarbonate avec des liquides à base de pétrole ou d'autres substances corrosives susceptibles d'altérer le matériau plastique est déconseillée. Ils doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr, à l'abri des températures extrêmes.

