



Idéal pour :

- Tout type de saches
- Gains plates papier-film (EN ISO 11607-1, EN 868-4, EN 868-5, EN 868-3)

Caractéristiques

- **Commande manuelle (poignée sur la droite)**
- **Sélection digitale de la puissance de chauffe**
- **Pas de temps de préchauffage**
- Contrôle automatique du temps de soudure par signal sonore ou lumineux
- Porte-rouleau et dispositifs de coupe intégrés
- Finition acier inoxydable AISI 304

Nombreuses options dont :

- Plateau en inox

Données techniques

- Longueur de soudure (mm) : 450 mm
- Largeur de soudure (mm) : 8 mm
- Dimensions (lpxh) : 555 x 310 x 220 mm
- Poids (kg) : 11 kg
- Puissance de chauffe (W) en pointe : 870 W

Utilités

- Electricité : 230 V