

**NOUVEAU**

# DISTRIBUTEUR À GEL SUR ROUES AVEC COMMANDE AU PIED

Désinfecte les mains sans contact

**Distributeur sur roues** pour un déplacement aisé au gré de vos besoins en intérieur ou extérieur. Grâce à sa grande capacité de 2 x 5 litres, le distributeur à gel et liquides Tournus est idéal pour les commerces à forte fréquentation ou les entreprises. Fonctionne mécaniquement sans contact avec l'appareil.

GRANDE  
CONTENANCE :  
2 x 5 LITRES  
(2 x 2500 DOSES)

## FACILITÉ D'UTILISATION

Une pression sur la pédale déclenche la distribution d'une dose de gel ou de liquide hydroalcoolique. La commande au pied évite tout contact des mains avec le support. Entièrement mécanique, le distributeur ne nécessite aucune alimentation électrique.

Le distributeur comporte 2 compartiments permettant la mise en place de 2 bidons de 5 litres. **Convient pour tous les modèles standards de bidons présents sur le marché, grâce à un tube plongeur.**

Visualisation aisé du niveau de gel.

## MOBILITÉ

Le distributeur est équipé d'une **poignée et de 2 roues** largement dimensionnées pour une **facilité de déplacement ou de rangement**. Poignée rétractable pour un gain de place.

## EFFICACITÉ

Grande contenance avec **2 bidons de 5 litres** (2 compartiments superposés), l'un pour le bidon relié à la pompe et l'autre pour le bidon de réserve. Chaque bidon permet de délivrer 2500 doses. Gain de temps, permet d'espacer les recharges en gel.

## HYGIÉNIQUE

**Construction tout inox alimentaire** (tôlerie et visserie) pour une utilisation intérieure et extérieure. La surface lisse de l'inox empêche les bactéries de s'introduire. Matériau très facile à nettoyer.

Réceptacle amovible et nettoyable positionné sous le bec verseur. Evite tout risque d'éclaboussures sur le sol et les chaussures.

## ANTIVOL

Possibilité d'accrocher un système antivol (chaîne, câble) sur l'axe des roues et sur la poignée. Possibilité de sécurisation des bidons à l'aide d'un cadenas (non fourni) positionnable sur le capot arrière.




# DISTRIBUTEUR À GEL SUR ROUES

## AVEC COMMANDE AU PIED

### FABRICATION FRANÇAISE

Tournus Equipement est le premier fabricant français dans le domaine de l'environnement inox des cuisines professionnelles.



### Durable et robuste

Construction entièrement en acier inoxydable alimentaire (tôlerie et visserie).

Bac de récupération GN 1/9 en polypropylène.

#### Facile à déplacer :

2 roues Ø 80 mm + poignée escamotable

Poids à vide : 14 kg

Avec bidons (non fournis) : 25 kg

#### Capacité :

2 bidons de 5 litres

2500 doses par bidon


#### Dimensions :

Profondeur : 285 mm

Largeur : 295 mm

Hauteur : 1000 mm

Réf : 806 286



Vidéo




Stockage intégré

Bidon en utilisation



Visualisation du niveau de gel




Sécurisation des bidons



Possibilité d'accrocher un système antivol (chaîne, câble) sur l'axe des roues ou sur la poignée.



Réceptacle amovible



### PROTOCOLE SANITAIRE (arrêté du 31 mai 2020)

«Une borne de gel hydroalcoolique est mise à la disposition de la clientèle dès l'entrée de l'établissement»

«Du gel hydroalcoolique ou toute autre solution désinfectante est mise à disposition du public au sein de l'établissement »