


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	910654
<b>Désignation</b>	Agitateur



### Description :

- ✓ Agitateur orbital GFL modèle 3017
- ✓ Minuteur ou fonctionnement en continu
- ✓ Contrôle permanent de la fréquence d'agitation avec démarrage doux. Fréquence maintenue même en mode continu, indépendamment de la charge ou de sa répartition
- ✓ Utilisable en incubateurs de + 10°C à + 50°C avec une humidité maximum de 70 % (sans condensation)
- ✓ Modèle digital avec interface RS-232 et minuteur 99 h 59 minutes
- ✓ Livré sans accessoires
- ✓ Charge maximum 15 kg
- ✓ Amplitude : 30 mm
- ✓ Vitesse : 20-300 rpm
- ✓ Dimensions : 510 x 625 x 145 mm

### Unité de vente :

1 Agitateur