

FICHE TECHNIQUE

Référence	910830
Désignation	Agitateur



Description :

- ✓ Agitateur horizontal secoueur va-et-vient GFL-3018
- ✓ Minuteur ou fonctionnement en continu
- ✓ Contrôle permanent de la fréquence d'agitation avec démarrage doux
- ✓ Fréquence maintenue même en mode continu, indépendamment de la charge ou de sa répartition
- ✓ Utilisable en incubateurs de + 10 à + 50 °C avec une humidité max. de 70 % (sans condensation)
- ✓ Modèle digital : avec interface RS-232 et minuteur 99 h 59 minutes (60 minutes/modèle non digital)
- ✓ Livré sans accessoires
- ✓ Digital
- ✓ Charge max. : 15 kg
- ✓ Amplitude : 30 mm
- ✓ Vitesse : 20-300 rpm
- ✓ Dimensions : 510 x 625 x 145 mm

Unité de vente :

1 Agitateur
