

## Incubateur de précision

### Modèle IF55plus



## Equipement standard

### Ventilation et contrôle de température

- ventilation à air forcé par turbine de brassage silencieuse, ajustable par pas de 10 %
- adduction d'air frais préchauffé réglable en fonction du segment du programme, par régulation du clapet d'air par pas de 10%
- cheminée d'évacuation avec registre à clapet
- régulateur PID à microprocesseur multifonctionnel avec 2 écrans TFT en couleur de haute définition
- dispositif d'autodiagnostic pour l'identification d'anomalies
- 2 sondes Pt100 DIN classe A, technologie 4 fils, alternant lecture et prise en charge fonctionnelle à valeurs de températures rigoureusement identiques
- horloge digital, 1 min. à 99 jours
- Paramètres ajustables sur ControlCOCKPIT: température (Celsius ou Fahrenheit), vitesse turbine; position du registre d'air, durée du programme, fuseaux horaire, heure d'été/d'hiver
- Fonction attente consigne (setpoint WAIT) - programme ne démarre que lorsque la consigne est atteinte.
- Logiciel AtmoCONTROL sur clé USB pour programmation, gestion et transfert de

programme par interface Ethernet ou port USB

- Fonction HeatBALANCE (chauffage équilibré) pour adapter la puissance calorifique des circuits de chauffage supérieur et inférieur entre -50% et +50%
- Sélection de langue sur ControlCOCKPIT: allemand/anglais/espagnol/français
- résolution de l'affichage pour consigne et température réelle 0,1 °C
- trois points de calibration pour la température sélectionnables directement sur l'écran ControlCOCKPIT
- sauvegarde des données du programme en cas de coupure de l'alimentation
- programme fixe de stérilisation (4h/160 °C) pour stérilisation du caisson interne, ne sert pas à stériliser la charge
- certificat de calibration en usine pour +37 °C inclus

### Dispositif de sécurité à niveaux multiples

- avec alarme sonore et visuelle
- dispositif de sécurité (TWW), cl. 3.1 ou dispositif de sécurité réglable TWB, cl. 2, sélectionnable sur l'écran
- dispositif de sécurité "ASF" supplémentaire, avec température seuil et plafond, indexé à la

consigne avec un écart programmable;  
alarme pour valeurs en dehors de la  
fourchette; coupure du chauffage si  
supérieure au plafond

- dispositif de sécurité mécanique TB, cl 1  
selon DIN 12880 coupant le chauffage à 20°C  
au dessus de la température nominale de  
l'étuve

#### **Caisson extérieur en acier inox de structure**

- l x h x p: 585 x 784 x 514 mm
- porte pleine inox., entièrement isolée avec  
double verrouillage (fermeture de porte de  
compression)
- porte intérieure verre
- paroi arrière en tôle d'acier galvanisé

#### **Caisson intér. à concept de chauffe global**

- l x h x p: 400 x 400 x 330 mm, 53 l
- caisson inox, simple d'entretien, avec  
chauffage global intégré sur 4 parois, sous  
protection dans les rainures embouties
- 1 clayette grillée inox
- Charge maximale de l'appareil: 80 kg

#### **Gamme de température**

- au moins 10 °C au-dessus de l'ambiante  
jusqu'à +80 °C.

#### **Alimentation / puissance absorbée**

- 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz / env. 1.000 W
- 115 V (+/- 10%), 50/60 Hz / env. 850 W

#### **Emballage**

- poids net env. 57 kg
- poids brut (sous carton) env. 78 kg
- dimensions approx:  
carton l x h x p: 73 x 97 x 67 cm
- Les appareils doivent être transportés en  
position debout

#### **Tarif douanier**

- 8419 8998

#### **Pays d'origine**

- République Fédérale d'Allemagne

#### **WEEE-Reg.-No.**

- DE 66812464