

BO500W

Le gant SHOWA BO500 est conçu pour des applications de précision qui exigent avant tout dextérité, propreté et confort.

AVANTAGES

Résistant à l'usure

Minimise la pénétration des particules

Ajustement parfait pour maximiser le toucher

Revêtement perméable permettant aux mains de respirer

CARACTÉRISTIQUES

Doublure en tricot sans couture, jauge 13

Enduit de polyuréthane

Sans latex naturel

Doublure et enduit blancs



DOUBLURE: Nylon
LONGUEUR: 210-265 mm

ADHÉRENCE: Lisse
COULEUR: Blanc/blanc

ENDUIT: Polyuréthane

INDUSTRIES



Logistique, Construction, Automobile, Mécanique, Électronique

STYLE NO: BO500W-S
BO500W-M
BO500W-L
BO500W-XL
BO500W-XXL
SIZE: S - XXL

STORAGE & CARE:

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

