

# 7570

Gant à usage unique sans accélérateur, 100 % nitrile, vert haute visibilité, sans poudre, sans silicone, 240 mm de long par 0,10 mm d'épaisseur

## POINTS FORTS

- Haute visibilité par fluorescence : sécurité renforcée dans de mauvaises conditions d'éclairage
- Formule sans accélérateur : protège les peaux très sensibles
- Protection contre les allergies au latex de types I et IV
- Hautes performances de protection contre la pénétration et la projection de produits chimiques
- Gant chloré pour offrir plus de confort et moins d'adhésivité
- Sensation « seconde peau », texture plus douce et facilité d'enfilage
- Formulation à faible facteur de déformation pour un gant parfaitement ajusté et une réduction de la fatigue
- Finition texturée au bout des doigts pour une meilleure préhension

## CARACTÉRISTIQUES

- 100 % nitrile sans plastifiant, sans poudre ni silicone
- Qualité SHOWA : AQL 0.65
- Fluorescent
- Formule sans accélérateur
- Force à la rupture : II N
- Allongement à la rupture (%) = 500
- Double certification : EPI et médical
- 240 mm de longueur et 0,10 mm d'épaisseur



**DOUBLURE:** LONGUEUR:  
Disponible 240

**ÉPAISSEUR:** THICKNESS:  
Nitrile N/A

**PRÉHENSION:** COULEUR:  
Finition texturée Haute Visibilité

**RÉSISTANCE  
AUX  
COUPURES  
(ISO):**  
0

## SECTEURS



Pétrochimique, Automobile,  
Agriculture, Soins hospitaliers /  
Pharmaceutique

**SIZE:**  
5-6 / XS  
6-7 / S  
7-8 / M  
8-9 / L  
9-10 / XL

**CONDITIONNEMENT**  
100 gants par distributeur  
20 distributeurs par affaire  
2000 gants par cas

## STORAGE & CARE:

- Ne pas utiliser en cas d'exposition aux risques chimiques élevés, électriques ou thermiques -  
Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité

EN 374-2:2014



- 1.6

EN 455

Cat. III



0120

EN 374-1:2003

