

FICHE TECHNIQUE

Référence	933357
Désignation	Laveurs



Description :

- ✓ Laveur PG8504 ADP carrosserie inox sans programme de désinfection, avec pompe pour eau déminéralisée
 - ✓ Pour détergent en poudre
 - ✓ Pompe de circulation à vitesse variable
 - ✓ 7 programmes disponibles, 2 programmes libres et personnalisables pour une utilisation plus aisée
 - ✓ Appareil à poser ou encastrable sous plan de travail (livré avec dessus amovible)
 - ✓ 2 niveaux de lavage : panier inférieur et panier supérieur (jusqu'à 64 verreries à col étroit)
 - ✓ Température maximale 70°C
- Poids : 72 kg
 - Dimensions extérieures : H 835 x 600 x 600 mm
 - Pompe de circulation (Qmax en l/min) : 500
 - Possibilité de raccordement : oui
 - Entrée d'eau : 2 x eau froide, 1 x évacuation
 - Alimentation électrique : 3 N AC 400V 50Hz

Unité de vente :

1 laveur