

FICHE TECHNIQUE

Référence	933506
Désignation	Cadre de maintien



Description :

- ✓ Cadre de maintien A860
- ✓ Pour module A300/3
- ✓ Remplace avantageusement les systèmes « tulipes »
- ✓ Centrage automatique de la verrerie pour un chargement plus rapide
- ✓ Nécessite simplement l'accrochage au module par rotation des pièces d'attache
- ✓ Utilisation déconseillée avec les modules A300 ou A300/1
- ✓ Livré prêt à l'emploi



Module A300/3

Unité de vente :

1 Cadre de maintien
