

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	933509
<b>Désignation</b>	Cadre de maintien



### Description :

- ✓ Cadre de maintien A861
- ✓ Pour module A301/5
- ✓ Remplace avantageusement les systèmes « tulipes »
- ✓ Centrage automatique de la verrerie pour un chargement plus rapide
- ✓ Nécessite simplement l'accrochage au module par rotation des pièces d'attache
- ✓ Utilisation déconseillée avec les modules A301, A301/2 et A301/3
- ✓ Livré prêt à l'emploi



*Module A301/5*

### Unité de vente :

1 Cadre de maintien

---