



▶ CGG - Etroite ouverture, verre

Icones flacons



Capacité



Capacité totale



Hauteur



Base




Vis



Poids

DIN 28, caractéristiques



- 1 | Disponibles en verre transparent et en verre topaze.
- 2 | Respectent les normes de la Pharmacopée Européenne et des États-Unis.
- 3 | Système de contrôle qualité du produit assuré par des analyses physico-chimiques : vérification des caractéristiques dimensionnelles, résistance au choc thermique, résistance hydrolytique et résistance à la pression.
- 4 | Fabriqués en verre sodo-calcique type III.
- 5 | Vis DIN28 (consulter les bouchons disponibles pour les flacons).
- 6 | Les flacons et les bouchons ont un numéro de lot et un certificat d'analyse.

▶ Flacons à vis DIN-28, verre transparent



Référence	Couleur						
CGG001	Transp.	30 mL	35 mL	67 mm	35,0 mm	DIN 28	40
CGG002	Transp.	60 mL	67,5 mL	94 mm	38,6 mm	DIN 28	60
CGG003	Transp.	125 mL	133 mL	114,4 mm	49,0 mm	DIN 28	90
CGG004	Transp.	250 mL	260 mL	142,9 mm	61,7 mm	DIN 28	140
CGG005	Transp.	500 mL	512 mL	176,8 mm	76,8 mm	DIN 28	240
CGG006	Transp.	1000 mL	1020 mL	215,6 mm	97,5 mm	DIN 28	450

▶ Flacons à vis DIN-28, verre ambré



Référence	Couleur						
CGG007	Brun	30 mL	35 mL	67 mm	35,0 mm	DIN 28	40
CGG008	Brun	60 mL	67,5 mL	94 mm	38,6 mm	DIN 28	60
CGG009	Brun	100 mL	108 mL	104,8 mm	46,1 mm	DIN 28	72
CGG010	Brun	125 mL	133 mL	114,4 mm	49,0 mm	DIN 28	90
CGG011	Brun	250 mL	260 mL	142,9 mm	61,7 mm	DIN 28	140
CGG012	Brun	500 mL	512 mL	176,8 mm	76,8 mm	DIN 28	240
CGG013	Brun	1000 mL	1020 mL	215,6 mm	97,5 mm	DIN 28	450



▶ CGL - Bouchons p/flacons verre

▶ Bouchon à vis de sécurité, pour flacon DIN-28



1 | Bouchon de sécurité scellé, fabriqué en polyéthylène.

Référence	Couleur bouchon	Couleur scellé
CGL009	Blanc	Blanc

▶ Bouchon à vis, pour flacon DIN-28



1 | Bouchon scellé, fabriqué en polyéthylène

Référence	Couleur bouchon	Couleur scellé
CGL010	Noir	Noir
CGL011	Blanc	Rouge
CGL012	Bleu	Blanc
CGL013	Rouge	Blanc
CGL014	Vert	Blanc
CGL015	Jaune	Blanc

▶ Bouchon compte-gouttes avec tube en plastique, pour flacon DIN-28



1 | Bouchon en polyéthylène scellé, avec tétine et tube en plastique. Le tube peut être coupé pour s'adapter aux flacons de 1000 à 30 mL.

Référence	Description
CGL019	Bouchon, tétine et tube en plastique

▶ Bouchon compte-gouttes avec tube en verre, pour flacon DIN-28



1 | Bouchon en polyéthylène scellé, tétine en latex et tube en verre.

Référence	Description
CGL020	Bouchon, tétine et tube (65 mm) pour flacons de 30 mL
CGL021	Bouchon, tétine et tube (90 mm) pour flacons de 60 mL
CGL022	Bouchon, tétine et tube (110 mm) pour flacons de 125 mL