


Elmasonic Accessories - Couvercles

en plastique

- disponibles en bleu cobalt (RAL 5013)*1, bleu outremer (RAL 5002)*2 et gris argenté (RAL 7001)*3
- réduisent le bruit du nettoyage à ultrasons
- permettent d'économiser de l'énergie et des coûts en recueillant et en recirculant l'eau d'évaporation du bain à ultrasons
- servent, à l'envers, de plateau d'égouttage pour le panier et les pièces nettoyées




	10	15/20	30	40	60	80	100	120	150	180	200	300
N° de commande RAL 5013			1101126		1101129	1110200		1101133	1101135	1101141	1106428	1101135
N° de commande RAL 5002	1003278	1003280	1003281		1003282	1003283		1003285	1003287	1003286	1106430	1003287
N° de commande RAL 7001	1071693	1071694	1071695		1071696	1110202		1071697	1071699	1071698	1106432	1071699
Dim. extérieures L/P/H (mm)	235/115/20	220/175/20	305/175/20		270/190/20	570/170/20		380/280/20	575/335/20	405/340/20	600/365/20	575/335/20
Approprié pour												
• Elmasonic Easy	•	•	•		•		•	•		•		•
• Elmasonic Med			•		•		•	•		•	•	•
• Elmasonic Select			•	•	•	•	•	•	•	•		•
• Elmasonic S	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•
• Elmasonic P			•		•		•	•		•		•

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.

Elmasonic Accessories - Couvertcles

en plastique

Définition des mesures



Les illustrations sont à titre indicatif seulement et ne sont pas à l'échelle.

Les spécifications techniques servent de valeurs d'orientation et sont soumises à des tolérances dues à la production et à la fabrication. Un bon fonctionnement ne peut être garanti que lors de l'utilisation d'accessoires Elma d'origine.