


Ref. 950399

Idéal pour :

- Tous les types de sachets
- Gains plates papier-film (EN ISO 11607-1, EN 868-4, EN 868-5, EN 868-3)



Caractéristiques

- **Commande manuelle à pédale, processus de scellage paramétrable et reproductible**
- **Paramétrable jusqu'à 300°C**
- **Pas de temps de préchauffage**
- Contrôle automatique du temps de soudure par signal sonore ou lumineux
- Porte-rouleau et dispositifs de coupe intégrés
- Finition acier inoxydable AISI 304

Nombreuses options dont :

- *SealCom PRO : interface numérique de communication avec la soudeuse*
- *Tablette inox support sachets*

Données techniques

- Longueur de soudure (mm) : 630 mm
- Largeur de soudure (mm) : 8 mm
- Dimensions (lpxh) : 700 x 330 x 220 mm
- Poids (kg) : 26 kg
- Puissance de chauffe (W) en pointe : 2 800 W

Utilités

- Electricité : 230 V