

## Sabots CALZURO Collection LIGHT - (du 35 au 46)

▷ Les + : Très légère, 103 grammes pour un 37

Conforme Norme EN ISO20347 :2012 :  
A (Propriété antistatique)  
E (Absorption du choc dans la zone du talon)  
OB (Chaussure de travail)  
SRC (SRA+SRB – Chaussure résistante au glissement)

▷ Ne pas laver au dessus de 50°C

▷ Conseil de pointure :  
Prenez votre pointure habituelle

Trous latéraux de ventilation  
Bride arrière relevable  
Semelle intérieure anatomique  
Patin antistatique  
Talon de 2.5 cm  
Ne marque pas les sols



### Accessoires :

Semelle antistatique (la paire) :  
ref. SEMELIGHT



LILAS - REF. LIGHT.LI  
(DU 35 AU 43)



BLANC - REF. LIGHT.01



BLEU CIEL - REF. LIGHT.05



ROSE - REF. LIGHT.07  
(DU 35 AU 41)



ABYSSE - REF. LIGHT.02



NOIR - REF. LIGHT.08



VERT - REF. LIGHT.04