



## TAMIS TOILE MÉTALLIQUE TISSÉE - Ø 200 MM / 203 MM

Les tamis éprouvés RETSCH sont constitués d'un cadre en acier inoxydable de haute stabilité pour des résultats de tamisage fiables. Portant une attention particulière aux exigences spécifiques de la maille, la toile de chaque tamis est précisément tendue et soudée au cadre. La gravure au laser individuelle de chaque tamis RETSCH fournit un étiquetage clair et précis avec une traçabilité complète.

**Les tamis peuvent être facilement combinés avec toutes les autres marques de tamis.** Chaque tamis qui sort de notre usine de fabrication est livré avec un rapport d'essai ou, à votre demande, avec un certificat spécial d'inspection en conformité avec les normes 'national and international standards (PDF)'. Les certificats de calibration RETSCH confirment un grand nombre de mesures de précision, assurant ainsi une fiabilité statistique encore plus élevée pour votre contrôle qualité.

**Les tamis RETSCH sont disponibles dans de nombreux diamètres, ouverture de mailles** et modèles, principalement dans les quatre tailles de cadres les plus largement utilisés dans les laboratoires d'analyses:

- | 200 x 50 mm, 200 x 25 mm
- | 8"x 2" (203 x 50 mm), 8"x 1" (203 x 25 mm)

## EXEMPLES D'APPLICATIONS

Engrais, Produits chimiques, Sable, café, clinker de ciment, céréales, farines, lessive en poudre, matière de remplissage, matériaux de construction, minéraux, noix, plastiques, poudres métalliques, semences, sols, ...

## AVANTAGES PRODUIT

- | cadre de tamis en inox avec une grande stabilité de forme
- | haute résistance à la corrosion et nettoyage facile grâce à l'utilisation d'aciers surfins à haute teneur d'alliage
- | ouvertures de maille de 20 µm à 125 mm
- | toile de tamis tendue en permanence
- | excellente qualité grâce à une inspection optique complète
- | stabilité maximale et étanchéité optimale lors d'une utilisation en piles de tamis grâce aux joints toriques qui sont placés dans l'emplacement prévu à cet effet
- | étiquetage clair et précis des tamis avec une traçabilité complète basée sur la gravure laser personnalisée

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Applications</b>	séparation, fractionnement, détermination de la granulométrie
<b>Champ d'application</b>	agriculture, alimentation, biologie, chimie / plastique, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, ingénierie / électronique, matériaux de construction, médecine / produits pharmaceutiques, verre / céramique
<b>Matière chargée</b>	poudres, matières en vrac, suspensions
<b>Diamètre du cadre</b>	ø 200 mm / 203 mm
<b>Type de surface</b>	toile métallique
<b>Tailles de maille</b>	125 mm - 20 µm
<b>Normes</b>	ISO 3310-1 / ASTM E11

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

[www.retsch.fr/sieve](http://www.retsch.fr/sieve)

DOMINIQUE DUTSCHER SAS





N° ARTICLE

## ACCESSOIRES POUR TAMIS (FOND, BAGUE, COUVERCLE)

POUR TAMIS 200 MM Ø, HAUTEUR 50 MM

69.720.0050		Fond de collecte	acier inoxydable	200 mm Ø	hauteur 50 mm
69.220.0050		Fond intermédiaire	acier inoxydable	200 mm Ø	hauteur 50 mm
69.121.0050		Bague intermédiaire	acier inoxydable	200 mm Ø	hauteur 50 mm
69.520.0051		Couvercle de tamis	acier inoxydable	200 mm Ø	
69.420.0050		Fond de collecte avec piquage	acier inoxydable	200 mm Ø	hauteur 50 mm
69.221.0025		Bague de ventilation pour tamisage humide	acier inoxydable	200 mm Ø	hauteur 25 mm
05.114.0174		Joint pour tamis		200 mm Ø	

POUR TAMIS 200 MM Ø, HAUTEUR 25 MM

69.720.0025		Fond de collecte, acier inoxydable, 200 mm Ø, hauteur 25 mm			
69.220.0025		Fond intermédiaire, acier inoxydable, 200 mm Ø, hauteur 25 mm			
69.121.0025		Bague intermédiaire, acier inoxydable, 200 mm Ø, hauteur 25 mm			
69.520.0051		Couvercle de tamis, acier inoxydable, 200 mm Ø			
69.420.0050		Fond de collecte avec piquage, acier inoxydable, 200 mm Ø, hauteur 50 mm			
69.221.0025		Bague de ventilation pour tamisage humide, acier inoxydable, 200 mm Ø, hauteur 25 mm			

05.114.0174 Joint pour tamis, 200 mm Ø

POUR TAMIS 203 MM Ø / 8" Ø, HAUTEUR 2"


69.720.3050  Fond de collecte, acier inoxydable, 8" Ø, hauteur 2"

69.220.3050  Fond intermédiaire, acier inoxydable, 8" Ø, hauteur 2"

69.121.3050  Bague intermédiaire, acier inoxydable, 8" Ø, hauteur 2"

69.520.3051  Couvercle de tamis, acier inoxydable, 8" Ø

69.420.3050  Fond de collecte avec piquage, acier inoxydable, 8" Ø, hauteur 2"

69.221.3025  Bague de ventilation pour tamisage humide, acier inoxydable, 8" Ø, hauteur 1"

05.114.0174 Joint pour tamis, 8" Ø

POUR TAMIS 203 MM Ø / 8" Ø, HAUTEUR 1"


69.720.3025  Fond de collecte, acier inoxydable, 8" Ø, hauteur 1"

69.220.3025  Fond intermédiaire, acier inoxydable, 8" Ø, hauteur 1"

69.121.3025  Bague intermédiaire, acier inoxydable, 8" Ø, hauteur 1"

69.520.3051  Couvercle de tamis, acier inoxydable, 8" Ø

69.420.3050  Fond de collecte avec piquage, acier inoxydable, 8" Ø, hauteur 2"

69.221.3025  Bague de ventilation pour tamisage humide, acier inoxydable, 8" Ø, hauteur 1"

05.114.0174 Joint pour tamis, 8" Ø

**RACK POUR TAMIS**

32.012.0001



Rack pour 10 tamis Ø 200 mm/8", hauteur 50 mm/25 mm

## TAMIS D'ANALYSE

### TAMIS Ø 200 MM - 50 MM HAUTEUR - ISO 3310/1 - ACIER INOX / TOILE MÉTALLIQUE

	# mm	# mesh no.	Ø	hauteur	norme
60.131.000020	20 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000025	25 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000032	32 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000036	36 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000038	38 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000040	40 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000045	45 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000050	50 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000053	53 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000056	56 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000063	63 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000071	71 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000075	75 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000080	80 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000090	90 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000100	100 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000106	106 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000112	112 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000125	125 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000140	140 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000150	150 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000160	160 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000180	180 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1



60.131.000200	200 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000212	212 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000224	224 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000250	250 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000280	280 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000300	300 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000315	315 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000355	355 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000400	400 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000425	425 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000450	450 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000500	500 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000560	560 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000600	600 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000630	630 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000710	710 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000800	800 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000850	850 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.000900	900 µm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001000	1,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001120	1,12 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001180	1,18 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001250	1,25 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001400	1,40 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001600	1,60 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001700	1,70 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.001800	1,80 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002000	2,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002240	2,24 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002360	2,36 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.002500	2,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

60.131.002800	2,80 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.003150	3,15 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.003350	3,35 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.003550	3,55 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.004000	4,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.004500	4,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.004750	4,75 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.005000	5,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.005600	5,60 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.006300	6,30 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.006700	6,70 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.007100	7,10 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.008000	8,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.009000	9,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.009500	9.50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.010000	10,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.011200	11,20 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.012500	12,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.013200	13,20 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.014000	14,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.016000	16,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.018000	18,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.019000	19,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.020000	20,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.022400	22,40 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.025000	25,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.026500	26,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.028000	28,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.031500	31,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.035500	35.50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.037500	37,50 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

60.131.040000	40,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.045000	45,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.050000	50,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.053000	53,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.056000	56,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.063000	63,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.071000	71,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.075000	75,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.080000	80,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.090000	90,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.100000	100,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.106000	106,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.112000	112,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1
60.131.125000	125,00 mm	-	200 mm	50 mm	ISO 3310/1

## TAMIS Ø 200 MM - 25 MM HAUTEUR - ISO 3310/1 - ACIER INOX / TOILE MÉTALLIQUE

	# mm	# mesh no.	ø	hauteur	norme
60.122.000020	20 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000025	25 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000032	32 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000036	36 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000038	38 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000040	40 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000045	45 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000050	50 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000053	53 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000056	56 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000063	63 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000071	71 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000075	75 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

60.122.000080	80 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000090	90 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000100	100 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000106	106 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000112	112 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000125	125 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000140	140 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000150	150 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000160	160 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000180	180 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000200	200 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000212	212 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000224	224 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000250	250 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000280	280 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000300	300 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000315	315 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000355	355 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000400	400 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000425	425 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000450	450 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000500	500 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000560	560 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000600	600 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000630	630 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000710	710 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000800	800 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000850	850 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.000900	900 µm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001000	1,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001120	1,12 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

60.122.001180	1,18 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001250	1,25 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001400	1,40 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001600	1,60 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001700	1,70 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.001800	1,80 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002000	2,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002240	2,24 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002360	2,36 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002500	2,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.002800	2,80 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.003150	3,15 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.003350	3,35 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.003550	3,55 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.004000	4,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.004500	4,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.004750	4,75 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.005000	5,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.005600	5,60 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.006300	6,30 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.006700	6,70 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.007100	7,10 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.008000	8,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.009000	9,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.009500	9,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.010000	10,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.011200	11,20 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.012500	12,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.013200	13,20 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.014000	14,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.016000	16,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

60.122.018000	18,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.019000	19,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.020000	20,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.022400	22,40 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.025000	25,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.026500	26,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.028000	28,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.031500	31,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.035500	35,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.037500	37,50 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.040000	40,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.045000	45,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.050000	50,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.053000	53,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.056000	56,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.063000	63,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.071000	71,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.075000	75,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.080000	80,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.090000	90,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.100000	100,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.106000	106,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.112000	112,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1
60.122.125000	125,00 mm	-	200 mm	25 mm	ISO 3310/1

## TAMIS Ø 8" - 2" HAUTEUR - ISO 3310/1 - ACIER INOX / TOILE MÉTALLIQUE

	# mm	# mesh no.	Ø	hauteur	norme
60.149.000020	20 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000025	25 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000032	32 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1

60.149.000036	36 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000038	38 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000040	40 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000045	45 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000050	50 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000053	53 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000056	56 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000063	63 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000071	71 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000075	75 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000080	80 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000090	90 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000100	100 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000106	106 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000112	112 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000125	125 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000140	140 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000150	150 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000160	160 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000180	180 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000200	200 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000212	212 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000224	224 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000250	250 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000280	280 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000300	300 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000315	315 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000355	355 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000400	400 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000425	425 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000450	450 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1

60.149.000500	500 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000560	560 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000600	600 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000630	630 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000710	710 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000800	800 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000850	850 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.000900	900 µm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001000	1,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001120	1,12 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001180	1,18 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001250	1,25 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001400	1,40 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001600	1,60 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001700	1,70 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.001800	1,80 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002000	2,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002240	2,24 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002360	2,36 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002500	2,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.002800	2,80 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.003150	3,15 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.003350	3,35 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.003550	3,55 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.004000	4,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.004500	4,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.004750	4,75 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.005000	5,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.005600	5,60 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.006300	6,30 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.006700	6,70 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1



60.149.007100	7,10 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.008000	8,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.009000	9,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.009500	9.50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.010000	10,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.011200	11,20 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.012500	12,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.013200	13,20 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.014000	14,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.016000	16,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.018000	18,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.019000	19,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.020000	20,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.022400	22,40 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.025000	25,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.026500	26,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.028000	28,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.031500	31,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.035500	35.50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.037500	37,50 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.040000	40,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.045000	45,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.050000	50,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.053000	53,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.056000	56,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.063000	63,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.071000	71.00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.075000	75.00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.080000	80,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.090000	90.00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.100000	100,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1

60.149.106000	106.00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.112000	112.00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1
60.149.125000	125,00 mm	-	8"	2"	ISO 3310/1

## TAMIS Ø 8" - 1" HAUTEUR - ISO 3310/1 - ACIER INOX / TOILE MÉTALLIQUE

	# mm	# mesh no.	Ø	hauteur	norme
60.140.000020	20 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000025	25 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000032	32 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000036	36 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000038	38 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000040	40 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000045	45 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000050	50 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000053	53 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000056	56 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000063	63 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000071	71 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000075	75 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000080	80 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000090	90 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000100	100 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000106	106 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000112	112 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000125	125 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000140	140 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000150	150 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000160	160 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000180	180 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000200	200 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1

60.140.000212	212 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000224	224 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000250	250 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000280	280 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000300	300 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000315	315 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000355	355 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000400	400 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000425	425 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000450	450 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000500	500 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000560	560 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000600	600 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000630	630 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000710	710 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000800	800 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000850	850 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.000900	900 µm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001000	1,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001120	1,12 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001180	1,18 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001250	1,25 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001400	1,40 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001600	1,60 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001700	1,70 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.001800	1,80 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002000	2,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002240	2,24 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002360	2,36 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002500	2,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.002800	2,80 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1

60.140.003150	3,15 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.003350	3,35 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.003550	3,55 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.004000	4,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.004500	4,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.004750	4,75 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.005000	5,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.005600	5,60 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.006300	6,30 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.006700	6,70 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.007100	7,10 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.008000	8,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.009000	9,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.009500	9.50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.010000	10,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60140011200	11,20 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.012500	12,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.013200	13,20 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.014000	14,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.016000	16,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.018000	18,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.019000	19,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.020000	20,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.022400	22,40 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.025000	25,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.026500	26,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.028000	28,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.031500	31,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.035500	35.50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.037500	37,50 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.040000	40,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1

60.140.045000	45,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.050000	50,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.053000	53,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.056000	56,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.063000	63,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.071000	71,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.075000	75,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.080000	80,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.090000	90,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.100000	100,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.106000	106,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.112000	112,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1
60.140.125000	125,00 mm	-	8"	1"	ISO 3310/1

## TAMIS Ø 200 MM - 50 MM HAUTEUR - ASTM E11 - ACIER INOX / TOILE MÉTALLIQUE

	# mm	# mesh no.	Ø	hauteur	norme
60.132.000020	20 µm	635 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000025	25 µm	500 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000032	32 µm	450 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000038	38 µm	400 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000045	45 µm	325 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000053	53 µm	270 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000063	63 µm	230 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000075	75 µm	200 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000090	90 µm	170 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000106	106 µm	140 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000125	125 µm	120 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000150	150 µm	100 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000180	180 µm	80 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000212	212 µm	70 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11

60.132.000250	250 µm	60 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000300	300 µm	50 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000355	355 µm	45 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000425	425 µm	40 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000500	500 µm	35 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000600	600 µm	30 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000710	710 µm	25 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.000850	850 µm	20 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001000	1,00 mm	18 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001180	1,18 mm	16 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001400	1,40 mm	14 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.001700	1,70 mm	12 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.002000	2,00 mm	10 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.002360	2,36 mm	8 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.002800	2,80 mm	7 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.003350	3,35 mm	6 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.004000	4,00 mm	5 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.004750	4,75 mm	4 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.006300	6,30 mm	1/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.006700	6,70 mm	0.265"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.008000	8,00 mm	5/16"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.009500	9.50 mm	3/8"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.011200	11,20 mm	7/16"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.012500	12,50 mm	1/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.013200	13,20 mm	0.530"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.016000	16,00 mm	5/8"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.019000	19,00 mm	3/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.022400	22,40 mm	7/8"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.025000	25,00 mm	1"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.026500	26,50 mm	1.06"	200 mm	50 mm	ASTM E11

60.132.031500	31,50 mm	11/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.037500	37,50 mm	11/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.045000	45,00 mm	13/4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.050000	50,00 mm	2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.053000	53,00 mm	2.12"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.063000	63,00 mm	21/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.075000	75.00 mm	3"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.090000	90.00 mm	31/2"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.100000	100,00 mm	4"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.106000	106.00 mm	4.24"	200 mm	50 mm	ASTM E11
60.132.125000	125,00 mm	5"	200 mm	50 mm	ASTM E11

## TAMIS Ø 200 MM - 25 MM HAUTEUR - ASTM E11 - ACIER INOX / TOILE MÉTALLIQUE

	# mm	# mesh no.	ø	hauteur	norme
60.123.000020	20 µm	635 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000025	25 µm	500 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000032	32 µm	450 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000038	38 µm	400 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000045	45 µm	325 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000053	53 µm	270 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000063	63 µm	230 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000075	75 µm	200 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000090	90 µm	170 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000106	106 µm	140 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000125	125 µm	120 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000150	150 µm	100 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000180	180 µm	80 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000212	212 µm	70 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000250	250 µm	60 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000300	300 µm	50 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11

60.123.000355	355 µm	45 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000425	425 µm	40 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000500	500 µm	35 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000600	600 µm	30 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000710	710 µm	25 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.000850	850 µm	20 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001000	1,00 mm	18 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001180	1,18 mm	16 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001400	1,40 mm	14 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.001700	1,70 mm	12 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.002000	2,00 mm	10 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.002360	2,36 mm	8 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.002800	2,80 mm	7 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.003350	3,35 mm	6 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.004000	4,00 mm	5 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.004750	4,75 mm	4 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.006300	6,30 mm	1/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.006700	6,70 mm	0.265"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.008000	8,00 mm	5/16"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.009500	9.50 mm	3/8"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.011200	11,20 mm	7/16"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.012500	12,50 mm	1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.013200	13,20 mm	0.530"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.016000	16,00 mm	5/8"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.019000	19,00 mm	3/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.022400	22,40 mm	7/8"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.025000	25,00 mm	1"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.026500	26,50 mm	1.06"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.031500	31,50 mm	1 1/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.037500	37,50 mm	1 1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11



60.123.045000	45,00 mm	13/4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.050000	50,00 mm	2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.053000	53,00 mm	2.12"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.063000	63,00 mm	2 1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.075000	75,00 mm	3"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.090000	90,00 mm	3 1/2"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.100000	100,00 mm	4"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.106000	106,00 mm	4.24"	200 mm	25 mm	ASTM E11
60.123.125000	125,00 mm	5"	200 mm	25 mm	ASTM E11

## TAMIS Ø 8" - 2" HAUTEUR - ASTM E11 - ACIER INOX / TOILE MÉTALLIQUE

	# mm	# mesh no.	Ø	hauteur	norme
60.150.000020	20 µm	635 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000025	25 µm	500 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000032	32 µm	450 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000038	38 µm	400 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000045	45 µm	325 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000053	53 µm	270 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000063	63 µm	230 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000075	75 µm	200 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000090	90 µm	170 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000106	106 µm	140 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000125	125 µm	120 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000150	150 µm	100 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000180	180 µm	80 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000212	212 µm	70 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000250	250 µm	60 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000300	300 µm	50 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000355	355 µm	45 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000425	425 µm	40 Mesh	8"	2"	ASTM E11

60.150.000500	500 µm	35 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000600	600 µm	30 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000710	710 µm	25 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.000850	850 µm	20 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001000	1,00 mm	18 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001180	1,18 mm	16 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001400	1,40 mm	14 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.001700	1,70 mm	12 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.002000	2,00 mm	10 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.002360	2,36 mm	8 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.002800	2,80 mm	7 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.003350	3,35 mm	6 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.004000	4,00 mm	5 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.004750	4,75 mm	4 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	8"	2"	ASTM E11
60.150.006300	6,30 mm	1/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.006700	6,70 mm	0.265"	8"	2"	ASTM E11
60.150.008000	8,00 mm	5/16"	8"	2"	ASTM E11
60.150.009500	9.50 mm	3/8"	8"	2"	ASTM E11
60.150.011200	11,20 mm	7/16"	8"	2"	ASTM E11
60.150.012500	12,50 mm	1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.013200	13,20 mm	0.530"	8"	2"	ASTM E11
60.150.016000	16,00 mm	5/8"	8"	2"	ASTM E11
60.150.019000	19,00 mm	3/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.022400	22,40 mm	7/8"	8"	2"	ASTM E11
60.150.025000	25,00 mm	1"	8"	2"	ASTM E11
60.150.026500	26,50 mm	1.06"	8"	2"	ASTM E11
60.150.031500	31,50 mm	1 1/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.037500	37,50 mm	1 1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.045000	45,00 mm	1 3/4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.050000	50,00 mm	2"	8"	2"	ASTM E11

60.150.053000	53,00 mm	2.12"	8"	2"	ASTM E11
60.150.063000	63,00 mm	2 1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.075000	75.00 mm	3"	8"	2"	ASTM E11
60.150.090000	90.00 mm	3 1/2"	8"	2"	ASTM E11
60.150.100000	100,00 mm	4"	8"	2"	ASTM E11
60.150.106000	106.00 mm	4.24"	8"	2"	ASTM E11
60.150.125000	125,00 mm	5"	8"	2"	ASTM E11

## TAMIS Ø 8" - 1" HAUTEUR - ASTM E11 - ACIER INOX / TOILE MÉTALLIQUE

	# mm	# mesh no.	Ø	hauteur	norme
60.141.000020	20 µm	635 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000025	25 µm	500 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000032	32 µm	450 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000038	38 µm	400 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000045	45 µm	325 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000053	53 µm	270 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000063	63 µm	230 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000075	75 µm	200 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000090	90 µm	170 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000106	106 µm	140 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000125	125 µm	120 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000150	150 µm	100 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000180	180 µm	80 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000212	212 µm	70 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000250	250 µm	60 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000300	300 µm	50 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000355	355 µm	45 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000425	425 µm	40 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000500	500 µm	35 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000600	600 µm	30 Mesh	8"	1"	ASTM E11

60.141.000710	710 µm	25 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.000850	850 µm	20 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001000	1,00 mm	18 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001180	1,18 mm	16 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001400	1,40 mm	14 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.001700	1,70 mm	12 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.002000	2,00 mm	10 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.002360	2,36 mm	8 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.002800	2,80 mm	7 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.003350	3,35 mm	6 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.004000	4,00 mm	5 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.004750	4,75 mm	4 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.005600	5,60 mm	3.5 Mesh	8"	1"	ASTM E11
60.141.006300	6,30 mm	1/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.006700	6,70 mm	0.265"	8"	1"	ASTM E11
60.141.008000	8,00 mm	5/16"	8"	1"	ASTM E11
60.141.009500	9.50 mm	3/8"	8"	1"	ASTM E11
60.141.011200	11,20 mm	7/16"	8"	1"	ASTM E11
60.141.012500	12,50 mm	1/2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.013200	13,20 mm	0.530"	8"	1"	ASTM E11
60.141.016000	16,00 mm	5/8"	8"	1"	ASTM E11
60.141.019000	19,00 mm	3/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.022400	22,40 mm	7/8"	8"	1"	ASTM E11
60.141.025000	25,00 mm	1"	8"	1"	ASTM E11
60.141.026500	26,50 mm	1.06"	8"	1"	ASTM E11
60.141.031500	31,50 mm	1 1/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.037500	37,50 mm	1 1/2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.045000	45,00 mm	1 3/4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.050000	50,00 mm	2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.053000	53,00 mm	2.12"	8"	1"	ASTM E11
60.141.063000	63,00 mm	2 1/2"	8"	1"	ASTM E11

60.141.075000	75.00 mm	3"	8"	1"	ASTM E11
60.141.090000	90.00 mm	3 1/2"	8"	1"	ASTM E11
60.141.100000	100,00 mm	4"	8"	1"	ASTM E11
60.141.106000	106.00 mm	4.24"	8"	1"	ASTM E11
60.141.125000	125,00 mm	5"	8"	1"	ASTM E11

DOMINIQUE DUTSCHER SAS