


<b>Artikel-Nr. - article-no.</b>	<b>1-0300-0050-32</b>	<b>Weithalsglas</b> <i>wide-mouth jar</i>  
<b>Typ / Zeichnungs-Nr. – type / drawing-no.</b>	<b>WHG 50/32</b>	
<b>Glasflaschen – glass bottles</b>		
<b>Maße - dimensions</b>		
<b>Nennvolumen - nominal volume</b>	<b>50,0</b> ml	
<b>Randvollvolumen ca. - brimful volume approx.</b>	<b>64,0</b> ml	
<b>Höhe - height</b>	±1,00 <b>75,0</b> mm	
<b>Durchmesser - diameter</b>	±1,00 <b>44,0</b> mm	
<b>Standardgewicht - standard weight</b>	± <b>65,0</b> g	
<b>Gewindetyp - thread type / Steigung – flank lead</b>	<b>GL 32 4,0</b> mm	
<b>Halsinnendurchmesser - inner neck diameter</b>	±0,80 <b>24,50</b> mm	
Allgemeintoleranzen nach – general tolerances as per		

Um Reklamationen auszuschliessen, kann die Lieferung von Glasflaschen nur auf Euro-Palette per Spedition erfolgen.  
Zusätzlich sind unsere Gebinde in anerkannt keimarmer "Safe Pack" Folie verschweisst.  
Etikettierung nur auf Anfrage.

*Delivery of glass bottles is only possible on euro-pallet by carrier in order to avoid any complaints.  
Our trading units are additionally shrink-wrapped in approved "safe pack" package (poor in bacteria).  
Labelling on request only.*

<b>Packeinheit - packaging unit</b>	
<b>85 Stück/Safe Pack – pieces/safe pack</b>	<b>6.120 Stück/Palette – pieces/pallet</b>
Die Menge pro Palette ist auf eine max. Ladehöhe von m kalkuliert - <i>The quantity per pallet is calculated considering a max. cargo height of m</i>	

<b>Material - material</b>
<b>Hüttenglas der hydrolytischen Klasse III nach DIN 12111 - blow-moulded glass of hydrolytic category III as per DIN 12111</b>

<b>Farbe – colour</b>
<b>klar - clear</b>

passende Verschlüsse und sonstiges Zubehör - suitable closures and other accessories	
Typ- / Artikel-Nr. - type- / article-no.	Beschreibung - description
8-1001-32(Farb-Abk. - colour-abbr.)	Verschluss schwarz aus PP mit Lupolen-Einlage – <i>black PP closure with Lupolen sealing disk</i>
8-1004-32	Verschluss schwarz aus PP mit teflonbeschichteter Alkozell-Einlage (2mm) - <i>black PP closure with Alkozell sealing disk coated with Teflon (2mm)</i>
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-