

**FICHE TECHNIQUE – Réf 963174 – Enregistreur autonome de température, hygrométrie et pression atmosphérique**

**1- CARACTÉRISTIQUES :**

- Temp. : 0°C à +50°C / Préc.  $\pm 0,8$  °C
- Hygro. : 10 à 90 %RH / Préc.  $\pm (4\%VM + 1\%RH)$  si  $\geq 70\%RH$  sinon  $\pm 4\%$  RH
- Baro. : 10,0 à 1100,0 hPa / Préc.  $\pm 2$  hPa si  $\leq 1000$  hPa sinon  $\pm 3$  hPa
- Enregistrement sur carte SD de 1 à 16 GB
- Intervalle programmable : 5/10/30/60/120/300/600 secondes
- Interface USB et RS232
- Piles : 6xAAA ou adaptateur secteur 9VDC - Réf 053281 (en option)



