

FICHE TECHNIQUE

Référence	9907-047
Désignation	Filtre pré-pesé 47mm 934-AH RTU



Description :

- ✓ Format prêt à l'emploi (RTU) constitué du filtre éprouvé en microfibres de verre borosilicaté haute pureté sans liant, mentionné dans les méthodes normalisées.
- ✓ Chaque filtre RTU est conditionné dans un bac en aluminium avec le poids du filtre clairement imprimé sur une étiquette résistante à la chaleur
- ✓ Répond aux exigences de la dernière édition des méthodes normalisées 2540D pour déterminer les solides totaux en suspension dans l'eau. Il est utilisé dans un large éventail d'applications de surveillance des eaux.
- ✓ Débit d'air nominal : 3,7 s/100 ml/in²
- ✓ Grammage nominal : 64 g/m²
- ✓ Température maximale recommandée : 550 °C
- ✓ Rétention de particules typique dans un liquide¹ : 1,5 µm
- ✓ Débit d'eau typique : 2 341 ml/min
- ✓ Dimensions : 47mm

Unité de vente :

100 Filtres

