


Lame d'étalonnage pour transmission
Sur un axe 1mm/100 Div.x0.01mm
Schott Optical Glass

Référence :
LAME0001



Lame d'étalonnage pour transmission
Sur deux axes 0,01mm/3 mm
Schott Optical Glass

Référence :
LAME0003



Lame d'étalonnage pour transmission
Sur un axe 0,1mm/50 mm
Schott Optical Glass

Référence :
LAME0005



Lame d'étalonnage pour matériaux
Sur un axe 1mm/100 Div.x0.01mm

Référence :
35038